

Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 09T308, para processamento médio, Tipo: HB7130-2**Dados do pedido**

Número do pedido	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Tipo	HB7130-2
Avanço f	0,1 - 0,4 mm/U
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308
Óleo de corte	HM
Profundidade de corte a_p	0,2 - 4 mm
Raio do canto	0,8 mm
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tolerância	M
Quebra-apanas	VM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	M

Número de trocas/cortes	2
Velocidade de corte v_c aplicação principal	70 - 240 m/min
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar