

**Retificadora reta pneumática, Ø da pinça de aperto 6 mm curto, Tipo: 7405****Dados do pedido**

Número do pedido	079456 7405
GTIN	015451781507
Classe de artigo	03R

Descrição**Versão:**

Retificadora mini em forma de barra com um elevado n.º de rotações de marcha em vazio para uma retificação silenciosa e eficiente. Potência e controlo precisos através de regulador de rotações integrado.

Material fornecido:

Inclui respetivamente 1x pinça de aperto de 1/4 polegada e de 6 mm.

Descrição técnica

Peso	0,5 kg
vibração máxima conforme EN	3,6 m/s ²
Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
quantidade de ar necessária máxima	78 l/min
Comprimento	200 mm
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
Ø da pinça de aperto	6 mm
Rosca de ligação	NPT
Potência de saída	250 W

Ruído de trabalho	76,2 dB(A)
n.º máximo de rotações	28000 r,p,m,
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Retificadora reta