

HOLEX**Suporte de barras de mandrilar Forma E2, VDI 40, Furo d₂ (H7): 8mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 319330 8 |
| GTIN | 4062406755003 |
| Classe de artigo | 32U |

Descrição**Utilização:**

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| l ₇ | 61 mm |
| Furo d ₂ (H7) | 8 mm |
| l ₆ | 75 mm |
| Rosca do canal de refrigeração | M8 |
| Rosca para parafusos tensores | M6 |
| Forma | E |
| Tamanho VDI | VDI 40 |
| d ₆ | 83 mm |
| Código de cor da haste VDI | VDI 40 |
| Tipo de produto | Suporte de barra de mandrilar VDI |

