

Ficha de dados



Suporte de barras de mandrilar Forma E2, VDI 40, Furo d2 (H7): 12



Dados do pedido

Número do pedido	319330 12
GTIN	4062406755027
Classe de artigo	32U

Descrição

Utilização:

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descrição técnica

l_6	75 mm
l_7	61 mm
Furo d_2 (H7)	12 mm
Rosca do canal de refrigeração	M8
Rosca para parafusos tensores	M8
Forma	E
Tamanho VDI	VDI 40
d_6	83 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 40
Tipo de produto	Suporte de barra de mandrilar VDI

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/319330-12>
