

**Alojamento de brocas de inserção Forma E1, VDI 30, Furo d2 (H6): 16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	319175 16
GTIN	4067263120995
Classe de artigo	32U

Descrição**Utilização:**

Para perfurar com uma broca de inserção indexável com fornecimento de líquido de refrigeração.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

Furo d ₂ (H6)	16 mm
l ₂	54 mm
Ø exterior d ₃	36 mm
l ₁ -0,2	67 mm
Rosca do canal de refrigeração	M8
Rosca para parafusos tensores	M10×1
Forma	E
Tamanho VDI	VDI 30
d ₆	68 mm

Código de cor da haste VDI

VDI 30

Tipo de produto

Alojamento de ferramentas VDI