

**Alojamento de brocas de inserção Forma E1, VDI 40, Furo d2 (H6): 16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	319205 16
GTIN	4062406755263
Classe de artigo	32U

**Descrição****Utilização:**

Para perfurar com uma broca de inserção indexável com fornecimento de líquido de refrigeração.

**Norma:**

**DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Descrição técnica**

$l_2$	54 mm
$l_1 -0,2$	67 mm
Furo $d_2$ (H6)	16 mm
$\varnothing$ exterior $d_3$	36 mm
Rosca do canal de refrigeração	M8
Rosca para parafusos tensores	M10×1
Forma	E
Tamanho VDI	VDI 40
$d_6$	83 mm

Código de cor da haste VDI	VDI 40
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI