

Garant GRIDLINE

**Peça de pé com eletricidade e ar comprimido, Altura 800 mm, Tipo: DE****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 927067 DE     |
| GTIN             | 4062406755614 |
| Classe de artigo | 9GG           |

**Descrição****Versão:**

De tubo de aço, 50 mm de largura, com escoramento transversal e alojamento para ajuste de altura em grelha de 25 mm. Pés com corredeiras de plástico que não danificam o piso. Com passacabos - permitem a instalação fácil e profissional de linhas de fluido/cabos.

**Material fornecido:**

Peça de pé com tomadas Schuko com material de montagem, não cablado.  
Incl. acoplamento de segurança monomanual, acoplamento de fecho rápido com largura nominal 7,2 e rosca de ligação de 3/8 polegadas, até 10 bar.

**Pintura:**

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

**Nota:**

As peças de pé sem painel traseiro ou caixa necessitam de esquadros n.º 927122 como reforço. A altura corresponde à aresta inferior do tampo de trabalho.

As bancadas de trabalho totalmente montadas têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

**Descrição técnica**

|        |        |
|--------|--------|
| Altura | 800 mm |
|--------|--------|

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Largura                             | 50 mm                                                          |
| Tensão nominal                      | 250 V                                                          |
| Profundidade                        | 700 mm                                                         |
| indicado para profundidade de placa | 750 mm                                                         |
| Corrente nominal                    | 16 A                                                           |
| Tipo de tomada                      | F                                                              |
| Modelo de construção                | Construção em tubo de aço                                      |
| Espessura do material               | 1 mm                                                           |
| Seleção da cor                      | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo do nome do produto         | Altura 800 mm                                                  |
| Tipo de produto                     | Módulo de energia                                              |

---

## Acessórios

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Compensação de altura para bancadas de trabalho<br>GridLine Tipo M12 | 927090 M12 |
| Sapata, conjunto de 2 peças Tipo 2                                   | 927092 2   |