



Dados do pedido

Número do pedido	081390 H5-CORE
GTIN	4058205020848
Classe de artigo	04B

Descrição

Modelo:

Lanternas frontais LED potentes para utilização profissional.

- **Cabeça articulada e função de foco contínuo.**
- **Operação intuitiva e escurecimento contínuo.**
- **Fita de cabeça lavável e alterável.**
- **O Ledlenser Connecting System como interface uniforme permite um emparelhamento fácil com um amplo sortido de acessórios.**

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descrição técnica

Peso	178 g
Tipo de proteção IP	IP 67
Período de iluminação	2 h
Período de iluminação 2	20 h
Ø da cabeça	32 mm
Fluxo luminoso nível 2	15 lm
Fluxo luminoso	200 lm
Alimentação de energia	A pilhas

Designação do fabricante	H5 Core
Tipo de pilha	Mignon, AA
Número de pilhas incluídas	2
Reforço do fluxo luminoso	350 lm
Tipo de produto	Lanterna frontal