



Arrastadores frontais com cone Morse, Cone Morse (MK): 4



Dados do pedido

Número do pedido	327400 4
GTIN	4062406764586
Classe de artigo	32P

Descrição

Modelo:

- **Ângulo da ponta de 60°, Ø do círculo de fixação 17 mm - 54 mm.**
- **Rotação direita e esquerda possível.**
- **Ideal para utilização em tornos e para fresagem.**

Utilização:

Para alojamento no cone do fuso do torno.

Indicado para:

Pontos de torno rotativo n.º 321405, n.º 321720, n.º 321730 e 321740.

Material fornecido:

Impulsor de extremidade com pontas de centragem 327410 e impulsor 327412.

Acessórios especiais:

Ponta de centragem n.º 327410, Voo n.º 327412, elementos de amortecimento N.º 327414.

Instrução:

Buchas cónicas adequadas para adaptação no mandril rotativo, a pedido.

Descrição técnica

Peso da peça	50 kg
Ø máximo da ponta 60° A	5 mm
Ø exterior	42 mm
Comprimento útil B	62 mm
Ø do círculo de fixação D1	17 mm

Ø da área de trabalho	19 - 34 mm
Parafuso de extração	não
Tipo de produto	Arrastadores frontais