

HOLEX**Arrastadores frontais com cone Morse, Cone Morse (MK): 4****Dados do pedido**

Número do pedido	327402 4
GTIN	4062406765811
Classe de artigo	32P

Descrição**Modelo:**

- **Ângulo da ponta de 60°, Ø do círculo de fixação 17 mm - 54 mm.**
- **Rotação direita e esquerda possível.**
- **Ideal para utilização em tornos e para fresagem.**

Utilização:

Para alojamento no cone do fuso do torno.

Indicado para:

Pontos de torno rotativo n.º 321405, n.º 321720, n.º 321730 e 321740.

Material fornecido:

Impulsor de extremidade com pontas de centragem 327410 e impulsor 327412.

Acessórios especiais:

Ponta de centragem n.º 327410, Voo n.º 327412, elementos de amortecimento N.º 327414.

Instrução:

Buchas cónicas adequadas para adaptação no mandril rotativo, a pedido.

Descrição técnica

Comprimento total	190 mm
Ø da área de trabalho	40 - 72 mm
Peso da peça	65 kg
Ø exterior	70 mm
Ø do círculo de fixação D1	38 mm

Ø máximo da ponta 60° A	14 mm
Comprimento útil B	89 mm
Parafuso de extração	não
Tipo de produto	Arrastadores frontais