

## Ficha de dados



### Arrastadores frontais com cone Morse, Cone Morse (MK): 4



#### Dados do pedido

Número do pedido	327403 4
GTIN	4062406765835
Classe de artigo	32P

#### Descrição

##### Versão:

- Ângulo da ponta de 60°, Ø do círculo de fixação 17 mm - 54 mm.
- Rotação direita e esquerda possível.
- Ideal para utilização em tornos e para fresagem.

##### Utilização:

Para alojamento no cone do fuso do torno.

##### Indicado para:

Pontos de torno rotativo n.º 321405, n.º 321720, n.º 321730 e 321740.

##### Material fornecido:

Impulsor de extremidade com pontas de centragem 327410 e impulsor 327412.

##### Acessórios especiais:

Ponta de centragem n.º 327410, Voo n.º 327412, elementos de amortecimento N.º 327414.

##### Nota:

Buchas cónicas adequadas para adaptação no mandril rotativo, a pedido.

#### Descrição técnica

Peso da peça	100 kg
Ø máximo da ponta 60° A	20 mm
Ø do círculo de fixação D1	54 mm
Ø exterior	82 mm
Comprimento útil B	104,1 mm

## Ficha de dados

Ø da área de trabalho	55 - 100 mm
Parafuso de extração	não
Tipo de produto	Arrastadores frontais