

## Ficha de dados

**KERN**

Balanças de contagem, tipo CIB, área de pesagem máxima: 3



### Dados do pedido

Número do pedido	479541 3
GTIN	4045761214880
Classe de artigo	47D

### Descrição

#### Versão:

- **Balança de contagem precisa com otimização automática de referência (melhora gradualmente o valor médio do peso da peça).**
- **Número de unidades-alvo ou peso-alvo programável com sinal acústico.**
- **Memória total de quantidades para somar peças de contagem idênticas em peças totais e peso total.**
- **Número de unidades de referência ou peso de referência selecionáveis.**
- **Operação possível com corrente e bateria.**
- **Programa de ajuste CAL: Para definir a precisão (peso de ajuste externo necessário, a pedido).**
- **Mudança de visualização de peça para peso.**

Ecrã Checkweighing: Feedback sonoro ou visual se as pesagens estiverem fora de um limite determinado previamente.

#### Material fornecido:

Inclui adaptador de rede de 230 V/50 Hz, bateria, cobertura de proteção.

### Descrição técnica

Altura	120 mm
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Alimentação de energia	A energia elétrica

## Ficha de dados

Tensão nominal	240 V
Peso unitário mínimo	1 g
Profundidade	330 mm
Peso líquido	3,5 kg
Largura	350 mm
Tempo de estabilização	2 s
Dimensões da placa de pesagem	315×215 mm
área de pesagem máxima	3 kg
Leitura	0,2 g
Reprodutibilidade	0,2 g
Linearidade	±0,4 g
Calibração	K2
Tipo de produto	Balança de contagem

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/479541-3>