

HEDI

Dados do pedido

Número do pedido	081103 25N
GTIN	4003644024179
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

As bobinas de cabos HEDI® representam a qualidade "Made in Germany" e uma longa vida útil. Os corpos das bobinas especificamente concebidos para o efeito garantem uma gestão otimizada dos cabos. O interruptor de paragem de rotação incorporado impede a rotação acidental da bobina. Todas as bobinas de cabos estão equipadas com disjuntores térmicos. Bobinas de cabos HEDI® compactas e de alta qualidade em plástico maciço com um diâmetro da bobina de 250 mm, funcionalidades ergonómicas e de segurança.

- **Inclinação de 7 graus para maior distância ao solo e transporte confortável.**
- **Suporte e guia de cabos amovível para uma orientação ideal dos cabos.**
- **É possível a montagem fácil na parede.**

Aprovado para utilização permanente ao ar livre e em salas húmidas.

Função:

IP44: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados.

Descrição técnica

Tipo de proteção IP	IP 44
---------------------	-------

Número de tomadas	3
Estrutura do cabo	3G1,5
Potência nominal desenrolado	3500 (16 A) W
Material do cabo	Borracha de neopreno
resistente a impactos e a salpicos de água	Categoria 2 (K2) conforme BGI
Tensão nominal	250 V
Alimentação de energia	A energia elétrica
Sistema de diagnóstico disponível	sim
Classe do cabo	H07RN-F
Comprimento do cabo	25 m
Material da caixa	Plástico
Tipo de produto	Bobina de cabos