

**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T308, para acabamento,
Tipo: HB7315-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260361 HB7315-1
GTIN	4062406769970
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Número de trocas/cortes	2
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,8 mm
Avanço f	0,03 - 0,1 mm/U
Quebra-aperas	AF
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCGT 11T308
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte a_p	0,05 - 0,6 mm
Tolerância	G
Tipo	HB7315-1

Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 600 m/min
Aplicação principal	N
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar