

**JEPSON POWER****Folha de serra circular Drytech® Ø 203 mm, Número de dentes: 54****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 078243 54     |
| GTIN             | 4260052468104 |
| Classe de artigo | 07E           |

**Descrição****Modelo:**

Ideal para serrar grades metálicas e grelhas, chapas trapezoidais, perfis, canais de cabos, tubos de estores, etc. Com 1,0 a 1,7 mm, as folhas de serra LBS são muito mais finas do que as folhas de serra convencionais. Isto torna-as menos dispendiosas, mais eficientes e mais rápidas. Pouparam energia, o que resulta em mais energia da bateria. Velocidade de corte máx. 4000 rpm.

**Descrição técnica**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Largura de corte B     | 1,7 mm                  |
| Número de dentes       | 54                      |
| Ø do furo              | 25,4 mm                 |
| Ø da folha D           | 203 mm                  |
| indicado para material | INOX                    |
| Tipo de produto        | Folha de serra circular |

