

JEPSON POWER

Folha de serra circular Drytech® Ø 203 mm, Número de dentes: 48**Dados do pedido**

Número do pedido	078243 48
GTIN	4260052466780
Classe de artigo	07E

Descrição**Modelo:**

Ideal para serrar grades metálicas e grelhas, chapas trapezoidais, perfis, canais de cabos, tubos de estores, etc. Com 1,0 a 1,7 mm, as folhas de serra LBS são muito mais finas do que as folhas de serra convencionais. Isto torna-as menos dispendiosas, mais eficientes e mais rápidas. Pouparam energia, o que resulta em mais energia da bateria. Velocidade de corte máx. 3800 rpm.

Descrição técnica

Ø da folha D	203 mm
Número de dentes	48
Largura de corte B	1,2 mm
Ø do furo	25,4 mm
indicado para material	INOX
Tipo de produto	Folha de serra circular

