

**Lâmina de corte, neutro, Altura da lâmina h5/largura de incisão w: 32/3mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273781 32/3   |
| GTIN             | 4062406777036 |
| Classe de artigo | 21W           |

**Descrição****Utilização:**

Em combinação com pastilhas de recorte n.º 273656 – 273749.

**Indicado para:**

Suporte n.º 273984 – 273994 ou 319132 – 319133 (suporte de VDI).

**Atenção:**

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

**Nota:**

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

**Descrição técnica**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Altura da lâmina h <sub>5</sub> | 32 mm             |
| #Largura de incisão w           | 3 mm              |
| para peças de Ø máximo          | 110 mm            |
| Comprimento total L             | 150 mm            |
| Tipo de inserto                 | neutro            |
| Refrigeração interior           | não               |
| Chave de sistema                | sim               |
| perfuração axial possível       | não               |
| Tipo de produto                 | Lâmina de incisão |

