

**Garant****Haste de barra de mandrilar GARANT Master Mute com amortecimento de vibrações, 15×D, Sistema/Ø da haste: GL/16****Dados do pedido**

Número do pedido	264874 GL/16
GTIN	4062406770198
Classe de artigo	29E

**Descrição****Modelo:**

Haste reforçada com metal duro.

**Material fornecido:**

Adaptador de redução para ligação de refrigerante.

**Instrução:**

Não fixar na área marcada com S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø da haste} + \text{desfasamento central } L_3 \text{ da cabeça de corte.}$

Orientação confortável das barras de mandrilar através de cabeça de montagem n.º 265001.

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos de montagem	269026 1
comprimento de fixação recomendado	64 mm
Sistema	GL
área S não passível de fixação	102 mm
Comprimento total L	268 mm
Série	Master Mute
Profundidade de torneamento interior até	15×D
Oscilação	amortecido
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar

