

Garant**Haste de barra de mandrilar GARANT Master Mute com amortecimento de vibrações, 15×D, Sistema/Ø da haste: QC/20****Dados do pedido**

Número do pedido	264898 QC/20
GTIN	4062406770204
Classe de artigo	29E

Descrição**Modelo:**

Haste reforçada com metal duro.

Material fornecido:

Adaptador de redução para ligação de refrigerante.

Instrução:

Não fixar na área marcada com S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø da haste} + H + \text{desfasamento central } L_3 \text{ da cabeça de corte.}$

Orientação confortável das barras de mandrilar através de cabeça de montagem n.º 265001.

Descrição técnica

Conector para ligação do agente refrigerante	269208
Sistema	QC
Mangueira de ligação de alta pressão	269207
área S não passível de fixação	118 mm
comprimento de fixação recomendado	80 mm
Conjunto de parafusos de montagem	269026 1
Comprimento total L	340 mm
Série	Master Mute
Profundidade de torneamento interior até	15×D
Oscilação	amortecido

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar