



Laser de linhas cruzadas autonivelante GLL, Tipo: 2-15G



Dados do pedido

Número do pedido	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Classe de artigo	46T

Descrição

Modelo:

Laser de linhas cruzadas compacto com linhas laser autonivelantes. Rápido alinhamento horizontal e vertical de linhas. O design robusto com apoio softgrip protege contra cargas de choque. À prova de poeiras e salpicos de água. Dois pontos de prumo verticais adicionais. Uma linha horizontal e 2 linhas verticais de 360° permitem uma variedade de novas aplicações para marcação, alinhamento e nivelamento em simultâneo no interior. Grande área de trabalho de até 120 m com o auxílio do recetor LR 7 Professional (acessório). **Proteção IP64.** Construção robusta com vidros encastrados e caixa com revestimento de borracha para utilização em condições de trabalho exigentes. Fixação confortável, rápida e segura graças ao suporte universal LB 10 Professional com ímãs muito potentes.

Linhas laser verdes para melhor visibilidade mesmo em condições de pouca luz.

Função:

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

4x pilha n.º 081561 LR6, suporte universal LB 10, painel-alvo para laser, saco de proteção.

Descrição técnica

Altura	115 mm
Alcance	15 m
Rosca de tripé	1/4 polegada
Alimentação de energia	A pilhas
Designação do fabricante	GLL 2-15 G
Número de pilhas incluídas	4
Limite de erro	±0,3 mm/m
Área de nivelamento	±4 grau
Classe laser	2
Peso	570 g
Comprimento	126 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 LR6
Largura	63 mm
Cor do laser	verde
Tipo de proteção IP	IP 64
Tipo de produto	Laser de linha cruzada

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081561 LR6
--	------------