

**HOLEX****Par de luvas de proteção térmica e contra corte, Tamanho das luvas: 8****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 094619 8      |
| GTIN             | 4062406773373 |
| Classe de artigo | 02H           |

**Descrição****Modelo:**

Luva de proteção contra corte e de proteção térmica HOLEX em tecnologia de malha de calibre 10. Classe de proteção contra corte C. Proteção contra calor de contacto até 250 °C (máximo 15 segundos).

**Norma:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Instrução:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

**Descrição técnica**

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| EN 388                | 4X31C                              |
| EN 407                | X2XXXX                             |
| Calor de contacto até | 250 °C                             |
| material de suporte   | Poliéster, aramida, fibra de vidro |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Revestimento                      | Nitrilo                    |
| Cor                               | cor de laranja/preto       |
| Utilização                        | reutilizável               |
| Índice                            | 1                          |
| âmbito                            | Multiusos                  |
| Tecnologia de tricotagem          | 10G                        |
| Classe de proteção contra o corte | C                          |
| Norma                             | EN 407                     |
| Tipo de produto                   | Luvas resistentes ao calor |