

**Lixadora de almofadas (A) 4 camadas, Ø 50 mm, Granulometria: 80****Dados do pedido**

Número do pedido	555171 80
GTIN	4007220152768
Classe de artigo	55G

Descrição**Modelo:**

Ferramenta especial com telas abrasivas de 4 camadas que se encaixam umas nas outras e um alojamento de rosca centrado.

Utilização:

Para a retificação lateral em pontos de difícil acesso, como ranhuras, concavidades e fendas. É possível retificar com a parte de cima e a parte de baixo.

Instrução:

Utilizar mandril de fixação n.º 555175.

Descrição técnica

Comparação da granulometria	80
Ø do disco	50 mm
Abrasivo	Grão abrasivo de corindo (A)
Abreviatura abrasivo	A
Base abrasiva	Linho
Atributo do nome do produto	Ø 50 mm

Motor de acionamento	Retificadora reta
n.º de rotações recomendado	6500 r,p,m,
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
seco	adequado		