

3M Roloc™**Disco de velo de acabamento (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm, Comparação da granulometria: 100****Dados do pedido**

Número do pedido	554068 100
GTIN	638060893005
Classe de artigo	53M

Descrição**Modelo:**

Velo de nylon universal e de alto desempenho combinado **com grão abrasivo de cerâmica moldado com precisão (CER)** para alto desbaste e longa vida útil.

Utilização:

Para limpar, desengordurar e fosquear superfícies metálicas.

Descrição técnica

Grau de finura	grosso
Ø do disco	50,8 mm
Comparação da granulometria	100
Versão	A coarse
Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 50,8 mm

n.º máximo de rotações	23000 r,p,m,
Tipo de produto	Velo abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Vernizes	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		