



Mandril rotativo com quatro mordentes aço alojamento cónico curto, DIN 702-3, Ø exterior A/cone: 250/6mm



Dados do pedido

Número do pedido	312705 250/6
GTIN	4019208524672
Classe de artigo	36S

Descrição

Modelo:

Forjado por estampagem para uma longa vida útil e **adequado para máquinas de alta velocidade.**

- **Anel de espiral frontal forjado por estampagem, calibrado e temperado.**
- **Os flanges da espiral e os flancos de rosca dos mordentes estão retificados.**
- **Corpo de aço reduzido em peso e inércia.**
- **Alta precisão de concentricidade.**

Utilização:

Para cabeças rotativas DIN 55027 com parafuso de cavilha e porcas de colar. O mandril rotativo é montado diretamente na cabeça rotativa sem flange intermédio.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Aço

Material fornecido:

1 jogo = 4 mordentes de broca temperados, escalonados para fora.

1 jogo = 4 mordentes rotativos temperados, escalonados para dentro.

1 chave de aperto e parafusos ou pinos de aperto, consoante a versão do mandril.

Acessórios especiais:

Para os mordentes sobresselentes e adicionais, ver n.º 314100 – 315300. Proteção contra aparas ver n.º 312800.

Instrução:

A norma DIN 702-3 corresponde à norma antiga DIN 55027.

Descrição técnica

Altura com mordente H ₂	124 mm
Passagem E	76 mm
Quadrado de chave K	12 mm
Ø do cone de centragem B	106,39 mm
n.º máximo de rotações	3000 r,p,m,
Número de pinos roscados	4
Ø exterior A	250 mm
Peso	28,8 kg
Tamanho do cone	6
Altura sem mordente H ₁	83 mm
Tamanho dos pinos roscados	M12
Norma	DIN 702-3
Material	Aço
Código de cor para acessório	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhms
Tipo de produto	Mandril com espiral plana

Acessórios

Conjunto de mordentes de base 4 peças, temperado para tipo de mandril 250	314100 250
Conjunto de mordentes de bloco 4 peças, macio para tipo de mandril 250	314700 250
Conjunto de mordentes de broca 4 peças, duro para tipo de mandril 250	315100 250

