

**Inserto de mandrilar direito simturn AX, L2 = 15,2 mm, Ø Dmín.: 3,2****Dados do pedido**

Número do pedido	270549 3,2
GTIN	2050002065390
Classe de artigo	24U

Descrição**Versão:**

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Descrição técnica

profundidade de incisão máxima $t_{\text{máx.}}$	0,2 mm
$\varnothing D$	4 mm
Refrigeração interior	não
f	1,45 mm
Raio R	0,15 mm
para furos a partir de $\varnothing D_{\text{mín.}}$	3,2 mm
Designação do fabricante	APP9X800
Comprimento útil	15,2 mm
Atributo do nome do produto	$L_2 = 15,2 \text{ mm}$
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		

Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado