

**Inserto de mandrilar direito simturn AX, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{mín.}: 2,7mm****Dados do pedido**

Número do pedido	270549 2,7
GTIN	2050002065383
Classe de artigo	24U

Descrição**Modelo:**

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Descrição técnica

Refrigeração interior	não
f	1,2 mm
Ø D	4 mm
Raio R	0,15 mm
para furos a partir de Ø D _{mín.}	2,7 mm
profundidade de incisão máxima t _{máx.}	0,2 mm
Designação do fabricante	AA95X800
Comprimento útil	15,2 mm
Atributo do nome do produto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		

Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado