

**Inserto de mandrilar esquerdo simturn AX, L<sub>2</sub> = 6,1 mm, Ø D<sub>mín.</sub>: 1 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	270561 1
GTIN	2050002065581
Classe de artigo	24U

**Descrição****Modelo:**

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

**Descrição técnica**

Raio R	0,1 mm
profundidade de incisão máxima t <sub>máx.</sub>	0,1 mm
f	0,45 mm
Ø D	4 mm
para furos a partir de Ø D <sub>mín.</sub>	1 mm
Designação do fabricante	AASJX800
Comprimento útil	6,1 mm
Atributo do nome do produto	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		

Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado