

**Inserto de mandrilar esquerdo simturn AX, L2 = 15,2 mm, Ø D<sub>mín.</sub>: 6,2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	270565 6,2
GTIN	2050002065710
Classe de artigo	24U

**Descrição****Modelo:**

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

**Descrição técnica**

f	2,95 mm
profundidade de incisão máxima t <sub>máx.</sub>	0,5 mm
para furos a partir de Ø D <sub>mín.</sub>	6,2 mm
Ø D	6 mm
Raio R	0,2 mm
Designação do fabricante	AGKEX800
Comprimento útil	15,2 mm
Atributo do nome do produto	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar

**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		

Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado