

SIMTEK

Dados do pedido

Número do pedido	270611 5,2/1,5
GTIN	2050002066366
Classe de artigo	24U

Descrição

Modelo:

Sem raio de canto (com arestas vivas).

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Descrição técnica

Ø D	5 mm
profundidade de incisão máxima $t_{\text{máx.}}$	1 mm
Refrigeração interior	não
para furos a partir de Ø $D_{\text{min.}}$	5,2 mm
f	2,45 mm
Largura de incisão w	1,5 mm
Designação do fabricante	ANY8X800
Comprimento útil	15,2 mm
Atributo do nome do produto	$L_2 = 15,2$ mm
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		

Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado