

**SIMTEK**

## Dados do pedido

Número do pedido	270635 6,2/1
GTIN	2050002067011
Classe de artigo	24U

## Descrição

**Modelo:**

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

## Descrição técnica

$\varnothing D$	6 mm
para furos a partir de $\varnothing D_{\min.}$	6,2 mm
f	2,95 mm
profundidade de incisão máxima $t_{\max.}$	1,8 mm
Raio R	0,5 mm
Largura de incisão w	1 mm
Designação do fabricante	AFNYX800
Comprimento útil	25,4 mm
Atributo do nome do produto	$L_2 = 25,4$ mm
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		

Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado