



Dados do pedido

Número do pedido	270643 6,2/2,5
GTIN	2050002067189
Classe de artigo	24U

Descrição

Modelo:

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Atenção:

São possíveis \varnothing de corte maiores sem modificação.

$D_1 = D_{\min}$ \varnothing interior.

$D_2 = D_{\min}$ \varnothing exterior.

Descrição técnica

Raio R	0,15 mm
Largura de incisão w	2,5 mm
para furos a partir de $\varnothing D_{\min}$.	6,2 mm
$\varnothing D$	6 mm
f	2,95 mm
profundidade de incisão máxima t_{\max} .	5 mm
Designação do fabricante	APF4X800
Comprimento útil	15,2 mm
Atributo do nome do produto	$L_2 = 15,2$ mm
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		