

**Inserto de punção axial no furo direito simturn AX, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{mín.}/w: 6,2/1 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	270645 6,2/1
GTIN	2050002067202
Classe de artigo	24U

Descrição**Modelo:**

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Atenção:

São possíveis Ø de corte maiores sem modificação.

D₁ = D_{mín} Ø interior.D₂ = D_{mín} Ø exterior.**Descrição técnica**

Ø D	6 mm
Largura de incisão w	1 mm
f	2,95 mm
Raio R	0,15 mm
profundidade de incisão máxima t _{máx.}	2 mm
para furos a partir de Ø D _{mín.}	6,2 mm
Designação do fabricante	AB01X800
Comprimento útil	15,2 mm
Atributo do nome do produto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		