

SIMTEK**Inserto para roscagem perfil parcial 60° interior direito simturn AX, L2 = 15,2 mm, Tipo: 1**

Dados do pedido

Número do pedido	270649 1
GTIN	2050002067301
Classe de artigo	24U

Descrição

Modelo:

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Utilização:

Para o fabrico de roscas internas ISO métricas.

Descrição técnica

para furos a partir de $\varnothing D_{\min.}$	3,24 mm
t	0,38 mm
Largura de incisão w	0,09 mm
Passo	0,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
S	0,32
Designação do fabricante	A05GX800
Atributo do nome do produto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
--	-----------------------	----------------------	-------------------

Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado