

**Inserto de mandrilar esquerdo simturn AX Center Line, L2 = 10,2 mm, Ø Dmín.: 1,4****Dados do pedido**

Número do pedido	270513 1,4
GTIN	2050002064782
Classe de artigo	24U

Descrição**Versão:**

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

Descrição técnica

f	1,95 mm
Raio R	0,1 mm
Refrigeração interior	não
profundidade de incisão máxima $t_{\text{máx.}}$	0,15 mm
Ø D	4 mm
Designação do fabricante	AW3HX800
Comprimento útil	10,2 mm
Atributo do nome do produto	$L_2 = 10,2 \text{ mm}$
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		

Ficha de dados

Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
contínuo	adequado
irregular	condicionalmente adequado
máximo a molhado	adequado