



## Dados do pedido

Número do pedido	686020 74
GTIN	4062406785284
Classe de artigo	66H

## Descrição

### Modelo:

High-quality textile bags equipped with handy tool selections, as a companion for your day-to-day tasks.

### Material fornecido:

Fita métrica: 1 un. n.º 462010 tam. 5

Nível de bolha de ar de alumínio: 1 un. n.º 467435 tam. 400

Jogo de limas: 1 un. n.º 517419 tam. 200

Arco de serra de metais com lâmina bimetálica: 1 un. n.º 580750 tam. 300

Jogo de chaves de boca dupla de 6 – 34 mm com suporte de fixação: 1 unid. n.º 610960 tam. 12 (6x7 – 30x34) com 1 unid. n.º 611500 tam. 12

Jogo de chaves Allen sextavadas compridas com cabeça esférica: 1 unid. n.º 627225 tam. 9 (1,5 – 10 mm)

Conjunto de chaves de caixa de 1/4 polegadas: 1 un. n.º 630368 tam. 6 (29 peças)

Chave de parafusos para fenda: cada 1 un. n.º 660701 tam. 3, 4, 7

Chave de parafusos para Phillips: cada 1 un. n.º 668401 tam. 0, 1, 2

Alicate universal: 1 un. n.º 702995 tam. 180

Chave para tubos: 1 un. n.º 706145 tam. 250

Alicate de pontas chatas curvo: 1 un. n.º 713595 tam. 200

Alicate de corte lateral: 1 un. n.º 725245 tam. 160

Martelo de serralheiro: 1 un. n.º 750125 tam. 300

X-ato universal: 1 un. n.º 845039 tam. 160

Luvas de trabalho em couro (par): 1 un. n.º 094055 tam. 10

Óculos de haste: 1 un. n.º 096845 tam. CLEAR

Proteção auditiva circum-auricular: 1 unid. n.º 097795 tam. STEEL  
Estojo de tecido para ferramentas: 1 un. n.º 692262 tam. 2

## Descrição técnica

Número de peças	74
Quadrado de acionamento	1/4 polegada
Perfil de saída	Chave de parafusos para Phillips
Perfil de saída	Chave de parafusos de fenda
Perfil de saída	Chave de parafusos sextavada
Perfil de saída	Chave de caixa de 6 faces
Tipo de produto	Conjunto de ferramentas

## Acessórios

Mala de tecido para ferramentas Tipo 2	692262 2
Par de luvas Couro de flor integral Tamanho das luvas 10	094055 10
Chave de parafusos para Phillips, com pega elétrica Tamanho da fenda em cruz 2	668401 2
X-ato universal com punho de zinco fundido sob pressão 18 mm comprimento total 160	845039 160
Alicate universal de vanádio, brilhante, com mangas de punho bicomponente comprimento total 180	702995 180
Chave para tubos, fosfatada, com mangas de punho comprimento total 250	706145 250
Chave de parafusos para fenda com cabo resistente Largura da aresta de corte I 7	660701 7
Alicate de corte lateral liso, com mangas de punho comprimento total 160	725245 160
Jogo de limas com cabo bicomponente 5 peças em estojo enrolável Comprimento sem espigão 200	517419 200
Suporte de plástico para pinças para número de chaves 12	611500 12

Proteção auditiva circum-auricular Tipo STEEL	097795 STEEL
óculos de proteção confortáveis Tonalidade da lente CLEAR	096845 CLEAR
Nível de bolha de ar de alumínio Comprimento 400	467435 400
Chave de parafusos para fenda com cabo resistente Largura da aresta de corte l 3	660701 3
Jogo de chaves de duas bocas Número de chaves 12	610960 12
Chave de parafusos para fenda com cabo resistente Largura da aresta de corte l 4	660701 4
Chave de parafusos para Phillips, com pega elétrica Tamanho da fenda em cruz 0	668401 0
Arco de serra de metais com lâmina bimetal 24 dentes Comprimento da folha 300	580750 300
Chave de parafusos para Phillips, com pega elétrica Tamanho da fenda em cruz 1	668401 1
Martelo de serralheiro Peso sem cabo 300	750125 300
Fita métrica Comprimento da fita 5	462010 5
Alicate de bico redondo, angular, brilhante, com mangas de punho comprimento total 200	713595 200
Jogo de chaves Allen sextavadas niquelado Número de chaves de parafusos 9	627225 9
Sortido de chaves de caixa quadrado de 1/4 polegada 29 peças Tipo 6	630368 6