

Garant UNI LINE

GARANT Uni Line Z-Tower forma de U móvel, Tipo: M**Dados do pedido**

Número do pedido	955455 M
GTIN	4062406785611
Classe de artigo	9GC

Descrição**Versão:**

GARANT Uni Line Z-Tower de altura média com prateleira porta-objetos de bambu com 25 mm de espessura. De todos os lados, no interior e exterior, com painéis perfurados de □ 9x9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes GARANT easyFix. Traseira com barra de escovas para a passagem de cabos, bem como passagem de cabos adicional. Sistema de disponibilização representativo e modular para acesso direto a materiais de trabalho e rápida visualização de informações. Uso variável e universal para diferentes tipos de aplicação e equipamento. Apenas é possível montar gavetas no tam. M. Z-Tower com painel lateral. Cabe o painel de identificação n.º 955444.

Com 4 rodas orientáveis, Ø 125 mm, 2 com travão de imobilização.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. **Não configurável.**

Nota:

Acessórios como painéis de identificação, peças sobrepostas, pictogramas, prateleiras, gavetas, portas e punhos de empurrar, ver n.º 955474 – 955499.

Descrição técnica

#Profundidade útil	510 mm
--------------------	--------

Ø da roda	125 mm
Largura	720 mm
Largura útil	540 mm
Altura	2070 mm
Peso	79 kg
Série	Z-Tower
Profundidade	750 mm
Altura útil do compartimento da torre	850 mm
Espessura do tampo de trabalho	25 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9x9
Regulação da altura no sistema de encaixe	37
Tipo de produto	Torre em painel perfurado

Acessórios

Jogo de rodas para GARANT Uni Line 4 peças Tipo 1

955459 1