



Aparafusadora de impacto 18 V, aparafusadora de impacto sem fio



Dados do pedido

Número do pedido	074052 GDR18V200
GTIN	4059952596679
Classe de artigo	03B

Descrição

Versão:

Aparafusadora de impacto rotativa sem fio.

- **Funcionamento à direita/esquerda.**
- **Indicador do nível de carga.**

Aparafusadora de impacto rotativa de 18 V com alojamento de pontas de 1/4 polegada.

- **Binário elevado e número de batidas elevado (4000 rpm) para um rápido progresso no trabalho em trabalhos de aparafusamento em metal (até M16) e madeira.**
- **Design muito curto para um manuseamento perfeito também em áreas mais estreitas e acima da cabeça.**

Material fornecido:

Inclui 2x baterias de íões de lítio, carregador, L-BOXX.

Nota:

Pode encontrar baterias sobresselentes e carregadores adequados com o n.º 073851 – 073867.

Descrição técnica

bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Bosch 18 V
Alimentação de energia	A bateria recarregável

Ficha de dados

Designação do fabricante	GDR 18V-200
Medidas do alojamento de ferramentas	1/4 polegada
Número de baterias incluídas	2
vibração máxima conforme EN	14 m/s ²
Tensão da bateria	18 V
Capacidade da bateria	4 Ah
Tipo de bateria	lão de lítio
Número de batidas	0 - 4000 r,p,m,
binário máximo duro	200 Nm
Peso	1,1 kg
utilização típica	Strong
Perfil de acionamento do alojamento de ferramentas	Sextavado interior
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Ø máximo do parafuso (8,8 – 12,9)	M16
Níveis de binário	1
binário de arranque máximo	350 Nm
Tipo de produto	Aparafusadora de impacto