



Fresa de serrilhamento ECO direita, Tamanho da haste: 25mm



Dados do pedido

Número do pedido	290231 25
GTIN	4030741902109
Classe de artigo	29H

Descrição

Modelo:

Pinos roscados na haste para correção do ângulo livre.

Descrição técnica

para \varnothing do recartilhado d_1	25 mm
Casquilho HM, disco de proteção, parafuso	299920 7
para largura do recartilhado b	6 mm
Área de trabalho	10 - 300 mm
para \varnothing do furo de recartilhado d_2	8 mm
para perfil recartilhado	RAA 1×BR30°
para perfil recartilhado	RAA 1×BL30°
para perfil recartilhado	RBR30° 1×AA
para perfil recartilhado	RBL30° 1×AA
para perfil recartilhado	RBR45° 1×BL15°
para perfil recartilhado	RBL45° 1×BR15°
Tipo de produto	Serrilhador

