

Ficha de dados

Garant

Cone de contração térmica 3°, estreito, HSK-A 100 A = 120, Ø de fixação: 4



Dados do pedido

Número do pedido	308322 4
GTIN	4062406787028
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

- Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
- Superfícies funcionais HSK processadas.
- Design fino (contorno de 3°).

Qualidade de balanceamento 2,5/25 000 rpm. Com RFID/perfuração Balluffchip.

Utilização:

- Especialmente na construção de ferramentas e moldes.
- Para fixação de ferramentas com tolerância de haste h6.

Acessórios especiais:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Chave de caixa n.º 309890. Extensões de mandril de encaixe por contração n.º 302410 tam. 12/3 e 12/4. Aparelhos de contração n.º 354210 - 354450.

Descrição técnica

Ø exterior D	20 mm
Projeção medida A	120 mm
Ø D ₂	10 mm
Ø de fixação D ₁	4 mm
Alojamento	HSK-A 100 A = 120
Norma de alojamento	DIN 69893

Ficha de dados

Norma de alojamento	ISO 12164-1
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração