

Extensão para micromandril de precisão com haste cilíndrica, Área de aperto: 1-6mm



Dados do pedido

Número do pedido	300774 1-6
GTIN	4250261555252
Classe de artigo	34F

Descrição

Versão:

Cones exteriores e interiores retificados. Hastes torneadas. Com RFID/perfuração Balluffchip. A pinça é fixada por trás, através do mandril, com um parafuso de aperto, sem necessidade de porca de aperto!

Vantagem:

O design extremamente fino permite a maquinação mesmo em componentes de difícil acesso, por exemplo, para o fabrico de ferramentas e moldes.

Utilização:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica conforme DIN 6499.

Material fornecido:

Inclui parafuso de aperto e chave com cabo em T.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835, pinças de aperto GARANT n.º 309563, pinças de aperto ALBRECHT n.º 309572 – 309573.

Descrição técnica

Comprimento total L	150 mm
L ₁	67 mm
Ø D ₂	13 mm
Tamanho da chave SW	19 mm
Ø d	20 mm

Refrigeração interior	sim
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Mandril de contração