



## Porca de aperto ER CENTRO P HDC, Tipo HDC para ER: 32HDC



### Dados do pedido

Número do pedido	309657 32HDC
GTIN	2050002068797
Classe de artigo	34F

### Descrição

**Modelo:**

**Mini** = todos os tamanhos com "M", design extremamente fino.

**Minifino** = tamanhos com "MS", design super extremamente fino.

**Cônico** = todos os tamanhos com "C".

**Padrão** = todos os outros tamanhos.

Com rosca fina trapezoidal para altas forças de aperto. Guia dupla extra longa da porca de aperto ER. Porca de fixação do rolamento de esferas para binários de aperto mais elevados.

**Indicado para:**

Mandril de pinça de aperto ER FAHRION CENTRO P e mandril de pinça de aperto ER FAHRION HDC.

**Acessórios especiais:**

Pinças de aperto ER de precisão n.º 308981 - 308986, HP n.º 309376 - 309378 e para pinças para brocas de roscar n.º 309414; 309418, chave de rolos HDC n.º 309754; 309756.

**Instrução:**

As porcas de aperto ER tipo CP e anilhas de vedação tipo HP do **sistema Fahrion não cabem noutros sistemas!**

A porca de aperto ER Fahrion Centro P HDC não encaixa na bucha de aperto ER padrão Centro P.

### Descrição técnica

Área de aperto	2 - 20 mm
Ø exterior D	53 mm
binário de aperto máximo	180 Nm
Comprimento total L	27 mm
Rosca	Tr42×1
Tipo de produto	Porca de aperto