

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	274170 16/2
GTIN	4062406785468
Classe de artigo	21U

Descrição

Modelo:

Para pastilhas de corte n.º 275000 – 275015.

Utilização:

Para torneamento por penetração a partir do diâmetro $D_{\min} = 14$ mm.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Descrição técnica

Projeção L, dos suportes recuados	25 mm
t_{\max} , usinagem interior	3 mm
\varnothing haste D_s	16 mm
Largura de incisão w	1,5 mm
Comprimento total L	78 mm
\varnothing mínimo do furo prévio D_{\min}	14 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Chave de sistema	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Barra de mandrilas

