



Dados do pedido

Número do pedido	086052 ECO
GTIN	7391390487889
Classe de artigo	08Y

Descrição

Modelo:

Gamas hidráulicas pré-montadas numa área de trabalho de 700 bar com todos os componentes necessários para a ligação a cilindros hidráulicos comuns de ação simples e dupla.

- **Bomba manual de 2 estágios de 1,0 litro para um rápido progresso no trabalho.**
- **Mangueiras 100% testadas quanto à pressão para uma pressão máxima de 720 bar, fabricadas conforme ISO 22384.**
- **De série com o sistema de identificação de mangueiras CIS CEJN para máxima segurança.**
- **Rosca de ligação NPT de 3/8 de polegada, sistema de acoplamento conforme ISO 14540. Compatibilidade com mais de 80% dos sistemas hidráulicos disponíveis no mercado.**
- **Todos os componentes podem ser encomendados individualmente.**

Conjunto de iniciação com todos os componentes básicos necessários.

Material fornecido:

Bomba hidráulica, conjunto de mangueiras, niple de ligação, **sem enchimento de óleo.**

Instrução:

As bombas hidráulicas devem ser abastecidas com óleo hidráulico antes da utilização.

Recomenda-se a utilização de óleos conforme ISO VG 15 ou ISO VG 22.

Descrição técnica

Ligação hidráulica	3/8 NPT polegada
Pressão de trabalho	700 bar
Número de níveis de pressão	2

volume útil do tanque	1000 ml
Comprimento da mangueira	2 m
Tipo de produto	Conjunto de equipamento hidráulico