

**Disco de corte de metal duro, Ø do disco: 76****Dados do pedido**

Número do pedido	563423 76
GTIN	4059952567549
Classe de artigo	54B

Descrição**Versão:**

Discos de corte estreitos especialmente concebidos para espaços confinados.
Prato de aço com granulado MD soldado na aresta de corte.

Utilização:

Para cortar madeira, plástico e placas de gesso.

Indicado para:

Retificadora angular pequena sem fio n.º 077100.

Descrição técnica

para espessuras de material	3 - 5 mm
Largura do disco	1,8 mm
n.º máximo de rotações	20100 r,p,m,
Ø do disco	76 mm
Ø do furo	10 mm
Largura da lâmina de origem	0,9 mm

Descrição da forma	reto
ângulo de incidência recomendado	90 grau
otimizado para material	Madeira
otimizado para material	Plástico
otimizado para material	Placas de estafe
Motor de acionamento	Retificadora angular
Motor de acionamento	Retificadora reta
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco de corte

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		