

Ficha de dados

Garant EASYFIX

Porta-rolos de papel GARANT easyFix, Tipo: 1



Dados do pedido

Número do pedido	955805 1
GTIN	4062406799038
Classe de artigo	91F

Descrição

Versão:

Suporte de rolo de papel altamente robusto e estável com 2 consolas de chapa de aço. Com eixo de alumínio com **Ø 32 mm** com tampas das extremidades de plástico. Cobertura dobrável com aresta de corte e suporte em posição aberta para a substituição cómoda do rolo. O rolo de papel pode ser pendurado em 2 posições.

Alojamento dianteiro – rolo de papel com Ø máximo: 350 mm.

Alojamento traseiro – rolo de papel com Ø máximo: 250 mm.

Núcleo do rolo com Ø mínimo: 42 mm

Colocação fácil e sem ferramentas no painel perfurado com apenas uma mão. Retenção firme sem parafusamento, evitando riscar o painel perfurado.

Indicado para:

Rolos com uma largura máxima do rolo de 370 mm.

Painéis perfurados □ 9x9 mm em grelha de 37 mm.

Material fornecido:

Todas as respetivas placas de base.

Nota:

Os toalhetes de limpeza adequados encontram-se no n.º 089103 tam. W, n.º 089105 tam. W, n.º 089132 tam. W.

Descrição técnica

Largura útil	370 mm
--------------	--------

Ficha de dados

Ø do eixo	32 mm
Largura	238 mm
Altura	310 mm
Comprimento	377 mm
Capacidade de carga	8 kg
Tipo de produto	Suporte de rolos