


Pastilha de punção neutro, HB9140, Largura de incisão w: 2,2mm**Dados do pedido**

Número do pedido	275003 2,2
GTIN	4062406805920
Classe de artigo	21H

Descrição**Versão:**

Com flancos retificados.

Indicado para:

Suporte de lâminas n.º 274010 – 274026. Barras de mandrilar n.º 274170 – 274171.

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,05 mm/U
Óleo de corte	HM
Revestimento	TiAlN ²
Raio do canto	0,2 mm
Largura de incisão w	2,2 mm
Condição de corte	contínuo
Tipo	HB9140
Número de trocas/cortes	1
Perfil da pastilha de corte reversível	neutro

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível
para ranhuragem**Dados de utilizador**

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		