

Recipiente de transporte e empilhável com aba, Profundidade útil×largura útil: 800X500**Dados do pedido**

Número do pedido	963561 800X500
GTIN	4251572701604
Classe de artigo	96l

Descrição**Versão:**

Recipientes de transporte e empilháveis robustos de chapa de aço com design de poste em W e suporte angular. Com um rebordo de parede superior estável e semelhante a tubo, canelura redonda estável na zona da parede e da base, bem como campo para etiquetas com nós para autocolantes de frete (os autocolantes de frete são mais fáceis de remover de nós). Cantos de empilhamento e retenção robustos com olhais para grua. Devido à travessa de grua certificada, os recipientes grandes podem ser transportados com grua mediante corrente de tração vertical com gancho. Altura de acesso inferior de 100 mm.

Com tampa.

Pintura:

Cinza turvo RAL 7005.

Nota:

Também disponível nas cores vermelho vivo RAL 3000, verde aspargo RAL 6011 e azul genciana RAL 5010. Consulte-nos.

Descrição técnica

possível empilhamento combinado de diferentes tamanhos	não
Peso	27 kg
Capacidade de carga	1000 kg

Material	Chapa de aço
Cor	cinzento rato RAL 7005
Profundidade de entrada	660 mm
Altura	570 mm
transportável com grua	sim
Cantos de retenção com olhais para grua	sim
Altura de enchimento	400 mm
Altura de empilhamento máxima	500 mm
com aberturas de acesso	não
Profundidade	860 mm
Largura de entrada	360 mm
Largura	560 mm
Capacidade de carga de empilhamento	5000 kg
empilhável	sim
Rebordo de empilhamento de 3 lados	não
Distância ao solo	100 mm
Modelo da parede	com aba
Largura útil	500 mm
#Profundidade útil	800 mm
Tipo de produto	Recipiente grande de transporte e empilhamento