

**duMONT****Brocha por compressão quadrada HSS Ajuste H8, Tipo: 14****Dados do pedido**

Número do pedido	290426 14
GTIN	662600666378
Classe de artigo	29J

**Descrição****Utilização:**

Numa só passagem, é brochado um quadrado interno.

**Descrição técnica**

Furo de saída H8	14,8 mm
Comprimento da agulha	377 mm
Comprimento de brochagem em aço	13 - 35 mm
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo	2400 kg
Óleo de corte	HSS
Tipo de produto	Ferramenta de brochagem

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio	adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Grafite, GFK, CFK	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		