

**Suporte de base Eco com haste amovível, Altura da haste h: 20****Dados do pedido**

Número do pedido	274097 20
GTIN	4062406840112
Classe de artigo	21W

Descrição**Utilização:**

Para inserção de lâminas de incisão GARANT Eco. Também para alojamentos de ferramentas com elementos de fixação ocultos.

Peça sobresselente:

Pino roscado n.º 279832 2.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com alojamento GARANT Master Eco n.º 319006 – 319136. Possibilidade de ligação opcional por união com mangueira com o conjunto de ligação n.º 279833 1.

Descrição técnica

Comprimento total L_{tot}	94 mm
Refrigeração interior	sim
para altura da lâmina h_5	32 mm
Bloco de terminais	279928 6
Parafuso de aperto	279815 22
Tipo de produto	Suporte de base

