



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 278053 50/75 |
| GTIN | 4062406840211 |
| Classe de artigo | 22B |

Descrição

Modelo:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).

Para pastilhas de recorte n.º 278029 – 278036.

Instrução:

$D_1 = \varnothing$ mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$ máximo para o primeiro corte.

$D_2 = 999$ na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descrição técnica

| | |
|--|--------------------|
| profundidade máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 14 mm |
| Largura da haste b | 20×20 mm |
| Parafuso | 279816 4 |
| Tipo de inserto | direita |
| Refrigeração interior | não |
| Largura de incisão w | 3; 4 mm |
| Tipo de produto | Suporte de lâminas |